© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Radio IP empotrable System 70**




| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  blanco brillante | 2320 112 | - | - | 4010337121770 |

**Características**

- Radio por Internet para montaje empotrado.
- Con la radio se pueden reproducir emisoras de radio por Internet a través de WLAN.
- Alternativamente, la radio se puede utilizar para manejar los altavoces Sonos.
- También es posible reproducir archivos de música a través de Bluetooth® desde un terminal móvil.
- El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
- La integración en la WLAN se efectúa de forma sencilla a través de la función WPS.
- Además, la puesta en marcha se puede efectuar cómodamente con la aplicación Gira System 3000 a través de un terminal móvil. Con la aplicación también se puede efectuar el resto de ajustes de la radio. Se pueden guardar hasta 20 emisoras favoritas; las tres primeras emisoras se sintonizan directamente con las teclas de favoritos de la radio.
- Otras de las funciones de la aplicación son la selección de los modo “Radio por Internet” o “Manejo Sonos”, la disposición personalizable de los contenidos de la pantalla, el ajuste del sonido, el pronóstico del tiempo y la función de despertador.
- A través de la entrada de dispositivo auxiliar de 230 V, la radio se puede conectar, p. ej., con un interruptor o un detector de movimiento junto con la iluminación de la sala.
- La radio está alojada de manera compacta en un mecanismo empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
- El altavoz se puede instalar combinado con la radio o de forma separada en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces. La radio funciona en modo mono o estéreo.
- En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión. La radio también se puede utilizar como despertador.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Tensión nominal: | CA 230 V, 50 Hz |
| Impedancia del altavoz: | de 4 Ω a 16 Ω |
| Bornes de conexión | |
| - Red: | 1,5 mm² a 2,5 mm² |
| - Altavoz: | 0,5 mm² a 1,5 mm² |
| Profundidad de instalación: | 32 mm |
| Potencia de audio: | 1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω) |

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



| | |
|---|---|
| Radiofrecuencia: | De 2,402 a 2,480 GHz |
| Potencia de transmisión: | Máx. 2,5 mW |
| Alcance de la transmisión: | Típ. 10 m |
| Temperatura ambiente: | de -5 °C a +45 °C |

**Notes**

- En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.