


Regulador universal LED System 3000 carril DIN



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	2365 00	1		4010337031376

Características

- Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
- El manejo se realiza mediante pulsador mecánico (contacto normalmente abierto), dispositivo auxiliar de 2 o 3 hilos System 3000 o dispositivo auxiliar de 2 hilos System 2000.
- Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte al principio o al final de fase).
- Indicación del modo operativo ajustado mediante LED.
- Encendido respetuoso con la lámpara.
- Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente (solo es posible con dispositivo auxiliar System 2000 y 3000).
- Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
- Luminosidad mínima ajustable.
- Protección electrónica contra cortocircuitos.
- Protección electrónica contra sobretensión.
- Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal: 230V CA, 50/60Hz

Stand by: 0,3 W

Potencia conectada a 45 °C

- Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase): típico de 3 hasta 100 W
- Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase): típico de 3 hasta 400 W
- Bombilla fluorescente compacta: típico de 3 hasta 100 W
- Lámparas incandescentes: 20 a 420 W
- Lámparas halógenas de alta tensión: 20 a 420 W
- Transformadores Tronic: 20 a 420 W
- Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL): típico de 20 hasta 100 W
- Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC): típico de 20 hasta 200 W
- Transformador convencional: 20 a 420 VA

- Transformador con bobinado con LED de baja tensión: típica 20 a 100 VA

Dispositivos auxiliares

- Pulsadores mecánicos sin iluminación: sin limitaciones

- Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos: sin limitaciones

- Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos: máx. 10

Longitud de cable

- Carga: 100 m como máx.

- Dispositivo auxiliar: 100 m como máx.

Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C

Notes

- En caso de temperatura ambiente superior a 45 °C, reducir la carga conectada.
