© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Teclado de códigos Gira Keyless In System 70



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	2605 70	1		4010337115441
 blanco mate (lacado)	2605 72	1		4010337115458
 antracita (pintado)	2605 73	1		4010337115427
 negro mate (pintado)	2605 74	1		4010337115465
 gris mate (pintado)	2605 76	1		4010337115434

Características

- Montaje en una caja de mecanismo.
- Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira.
- En el modo de funcionamiento individual se utilizan contactos de relé libres de potencial integrados para actuaciones de conmutación, p. ej., para contactos de apertura de puerta consuministro de tensiónAlimentación eléctrica(p. ej., transformador para timbres convencional).
- Puesta en funcionamiento mediante configuración directa sin PC o software de programación.

Entradas y salidas

- Contacto de conexión: Dos relés con contactos de conmutador libres de potencial con capacidad de carga CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Dos conexiones para el suministro de tensión.
- Teclado de códigos como sistema de control de acceso con campo de teclas de acción capacitiva y, por tanto, sin desgaste.
- No hay signos de desgaste reconocibles en las combinaciones de cifras utilizadas con frecuencia.
- Dispositivo para funcionamiento individual o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada externa para edificios con varias viviendas.
- Pulsador especial "C": eliminación de una entrada incorrecta.
- Pulsador especial "Llave": Tras la introducción correcta del código se produce la apertura directa de la puerta.
- Pulsador especial "Campana": selección localizada de intercomunicadores interiores en grandes edificios.
- Pulsador especial "F": Funciones de conmutación con actuadores de conmutación del sistema de intercomunicación Gira.
- Iluminación LED azul homogénea de las cifras y de los signos especiales por la noche.
- Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada incluida en caso de pérdida del número PIN del administrador.
- El teclado de códigos puede administrar un total de hasta 255 códigos.
- Posibilidad de generar códigos de hasta 32 cifras.
- Acuse de recibo acústico al accionar un pulsador.
- Indicación de estado LED de 3 colores durante la programación y el manejo.
- Tono de aviso en caso de retirada no autorizada del embellecedor del teclado para el reconocimiento de sabotajes. Conexión de sabotaje

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Entradas y salidas

- Cable de conexión de la regleta de conectores para el sistema de intercomunicación Gira.

Datos técnicos

Tipo de protección	
- System 55, System 70:	IP20
- TX_44:	IP44
Alimentación eléctrica	
- Alimentación adicional:	24 V CC ±5 %
- del sistema de intercomunicación:	26 V CC ± 2 V
Relé	
- Número:	2
- Contacto:	1 conmutador libre de potencial
- Capacidad de carga:	CA/CC 24 V / 1,6 A
Conexiones	
- Cable de conexión de intercomunicación:	1 x regleta de enchufes
- Relé:	3 bornes atornillados respectivamente
- Alimentación adicional:	2 bornes de tornillo
Resistencia ESD:	hasta 16 kV
Profundidad de instalación:	35 mm
Temperatura ambiente:	de -20 °C a +70 °C

Notes

- El gateway para IP del SIC permite conectar los dispositivos Keyless In al Gira HomeServer. Esto permite realizar conexiones inteligentes. De este modo, p. ej., se pueden asignar autorizaciones de acceso temporales o únicas de un modo muy sencillo. Todos los datos, incluidas las autorizaciones de acceso, se pueden administrar posteriormente de forma central y flexible a través del Gira HomeServer.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.