




## Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ Interruptor de conmutación de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3108 00	1/10		4010337038979
 sin garras de fijación	3818 00	1/10		4010337038757

### Características

- También se puede utilizar con tecla basculante de 1 elemento.
- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.

### Datos técnicos

Profundidad de instalación:	32 mm
Sección de conexión	
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm <sup>2</sup>
Potencia nominal	
- LEDi/ CFLi:	100 W