© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Mecanismo de interruptor pulsador 10 AX 250 V~ interruptor de conmutación universal



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3126 00	1/10/100		4010337039020
 sin garras de fijación	3836 00	1/10		4010337038962

Características

- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- De esta forma, todos los interruptores quedan en una posición uniforme y presentan una imagen ordenada y de calidad.
- Sobre todo en las combinaciones múltiples —por ejemplo, varios interruptores en un mismo marco—, la estética mejora considerablemente.

Datos técnicos

Profundidad de instalación	
- 3126 00:	32 mm
- 3836 00:	23 mm
Sección de conexión	
- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
Potencia nominal	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Notes

- También se puede conectar con iluminación.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.