


Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ interruptor de desconexión de 2 polos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3102 00	1/10		4010337038672
 sin garras de fijación	3812 00	1/10		4010337038689

Características

- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.

Datos técnicos

Profundidad de instalación

- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta:	2,5 mm²
--	---------

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Notes

- También se puede conectar con iluminación.
