
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~ interruptor en serie**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  con garras de fijación | 3105 00 | 1/10/100 | | 4010337038856 |
|  sin garras de fijación | 3815 00 | 1/10 | | 4010337038863 |

**Características**

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una instalación más rápida y eficaz.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control y continua.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- También se puede utilizar con tecla basculante de 1 elemento.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Profundidad de instalación | |
| - 3105 00: | 32 mm |
| - 24 mm: | 23 mm |
| Sección de conexión | |
| - para conductores rígidos y flexibles de hasta: | 2,5 mm² |
| Potencia nominal | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.