




**Mecanismo de interruptor de control basculante de 10 AX 250 V~ con elemento de de iluminación LED naranja 230 V~ interruptor de conmutación universal**



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 con garras de fijación	3116 00	1/10/100		4010337038955
 sin garras de fijación	3826 00	1/10		4010337039037

**Características**

- El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
- Fijación rápida (3,5 vueltas por garra de fijación).
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Se puede comprobar la tensión desde delante.
- La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
- Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
- Palanca de liberación de fácil acceso.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.
- Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
- En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.

**Datos técnicos**

Profundidad de instalación

- 3116 00: 32 mm
- 3826 00: 23 mm

Sección de conexión

- para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm<sup>2</sup>

Potencia nominal

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Notes

- También se puede conectar con iluminación.

---

## En la entrega

- El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.

---