









Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz de orientación LED y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) System 55



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco crema brillante	4170 01	1/5		4010337094708
 blanco brillante	4170 03	1/5		4010337094722
 blanco mate	4170 27	1/5		4010337094746
 antracita	4170 28	1/5		4010337094753
 color aluminio	4170 26	1/5		4010337094739
 negro mate	4170 005	1/5		4010337094692
 gris mate	4170 015	1/5		4010337094715
 acero inoxidable (pintado)	4170 600	1/5		4010337094760

Características

- Base de enchufe SCHUKO con regleta de luces encastrada.
- Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
- El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la lámpara LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
- La lámpara LED está completamente integrada en la cubierta y no es necesaria una conexión separada.
- El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
- Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
- Garras de expansión encapsuladas.
- Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
- Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
- Menor profundidad de montaje.
- Palanca de liberación grande y ergonómica.
- Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
- Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
- Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Consumo de potencia	
- Funcionamiento:	0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
- Stand by:	0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensidad luminosa:	0,2 cd
Profundidad de instalación:	29 mm
Temperatura ambiente:	0 °C a +40 °C
Material conductor:	rígido y flexible
Sección de conexión	
- Para conductores de:	1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Notes

- Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
-