© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Pulsador sensor 4.95, 24 V de 2 elementos



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco	5052 003	1		4010337074946
 antracita	5052 028	1		4010337074953

Características

- Pulsador sensor 4.95 para la conexión a sistemas de control de 24 V.
- Interfaz de usuario de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor (vidrio, acero inoxidable y aluminio).
- Dos LED blancos de estado por tecla basculante.
- Medición de la temperatura ambiente con un sensor de temperatura integrado (PT1000).

Datos técnicos

Pulsador	
- Tensión nominal:	CA/CC 24 V SELV
- Intensidad de corriente máxima admisible:	20 mA por pulsador
- Resistencia de salida:	880 Ω
LED	
- Tensión nominal:	24 V CC SELV
- Consumo de corriente:	Aprox. 1 mA por LED
Sensor de temperatura:	PT1000, clase B
Clase de protección:	III
Profundidad de instalación:	16 mm
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Notes

- Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV.
- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
- El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
