


## Módulo de superficie de mando System 3000 BT Gira F100



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
- blanco brillante	5368 112	1/5	02	4010337104179

### Características

- Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
- Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

#### Funciones en el módulo de superficie

- Manejo de cortinas e iluminación.
- El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
- La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.

#### Funciones con aplicación Gira System 3000

- Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
- Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
- Activar/desactivar modo automático.
- Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
- Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
- Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
- Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
- Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
- Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
- Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
- Función aleatoria.
- Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
- Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
- Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas.
- Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
- Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.

### Datos técnicos

#### Precisión

- por mes: ± 10 s

Reserva de funcionamiento:	aprox. 4 h
Radiofrecuencia:	De 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisión:	máx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisión:	Típ. 10 m
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C

---

#### Notes

- En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.
-