© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Komfort BT System 70



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco brillante	5374 70	1/5		4010337118312
 blanco mate (lacado)	5374 72	1/5		4010337118329
 antracita (pintado)	5374 73	1/5		4010337118299
 negro mate (pintado)	5374 74	1/5		4010337118336
 gris mate (pintado)	5374 76	1/5		4010337118305

Características

- Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
- Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
- Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
- Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.
- Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado.

Con mecanismo de conmutación System 3000

- Modo breve

Con mecanismo de regulación System 3000

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

- Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
- La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.
- Función de luz básica.
- Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

- Ajuste del valor límite de luminosidad.
- Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Ajuste del retardo de temporización.
- Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
- Simulación de presencia.
- Aviso previo de desconexión.
- Modo diurno.
- Prueba de marcha.
- Función de reloj temporizador.
- Modo de aviso automático (intermitente).
- Modo de aviso manual (intermitente).

Datos técnicos

Angulo de detección:	180°
Valor de luminosidad	
- ajustable:	aprox. 5 a 500 lx
- fijo:	Modo diurno
Sensibilidad:	0, 25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección	
- System 55, System 70:	IP20
- TX_44:	IP44
Tiempo de funcionamiento por inercia:	10 s a 60 min
Altura de montaje hasta 1,10 m	
- Área de detección hacia adelante:	32 m como máx.
- Alcance en cada lado:	19 m como máx.
Potencia de transmisión:	máx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisión:	Típ. 10 m
Temperatura ambiente:	de -20 °C a +45 °C

Notes

- El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

En la entrega

- El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.