© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Actuador inalámbrico de persianas eNet de 1 elemento**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  Carril DIN | 5437 00 | 1 | | 4010337774297 |

**Características**

- El actuador inalámbrico de persianas eNet recibe telegramas para el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p.ej., persianas o toldos, a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
- Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
- Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
- Escenarios de valor límite para la protección solar, el crepúsculo y la alarma de viento.
- Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
- Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
- Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Tensión nominal: | 230 V CA, 50/60 Hz |
| Stand by: | Máx. 0,2 W |
| Temperatura ambiente: | de -5 °C a +45 °C |
| Potencia de conexión de los motores: | 1000 W |
| Sección de conexión: | máx. 4 mm² |

**Notes**

- Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Unidades modulares (UM): | 2 |