© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

eNet Sensor solar radioeléctrico Solar



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 blanco	5461 02	1		4010337774334

Características

- Sensor solar inalámbrico eNet para el control de actuadores eNet en función de la luminosidad.
- Montaje en un cristal de ventana en el interior.
- Activa escenarios al superar o no alcanzar el valor crepuscular o de protección solar ajustado.
- Posibilidad de protección solar en función de la temperatura.
- Teclas de escenarios para la protección solar y la función crepuscular.
- Medición de luminosidad a través del sensor de luminosidad.
- Envía los valores de luminosidad al servidor eNet en caso de modificación de la luminosidad superior al 50 %.
- Modo de prueba para ajustar el valor límite de protección solar y de temperatura.
- Dispositivo alimentado por energía solar.
- Batería integrada como depósito de energía.

Datos técnicos

Luminosidad:	4000 hasta 80000 lx
Crepúsculo:	5 hasta 250 lx
Ajuste de temperatura:	de +15 °C a +40 °C
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:	868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m
Dimensiones:	Ø 75,0 H 30,0 mm

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Notes

- La homologación para sistemas radioeléctricos es válida para Estados de la UE y de la AELC.
