© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Módulo de intercomunicación System 106



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 acero inoxidable	5563 920	1		4010337022428
 aluminio	5563 926	-	-	4010337022411
 aluminio (anodizado)	5563 916	1		4010337137948
 blanco tráfico (pintado)	5563 902	1		4010337022404
 acero inoxidable V4A	5563 914	1		4010337091950
 Bronce (PVD)	5563 921	1		4010337100850
 negro mate (pintado)	5563 925	1		4010337100690

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.Adaptable individualmente mediante montaje modularEl sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.Materiales de alta calidadLos módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.Instalación sencilla y montaje por pasosEl sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario. Posibilidades de rotulación individualesLos módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

- La función de manos libres permite la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación eléctrica mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para alimentación adicional (necesaria p. ej. a partir de 3 módulos de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de intercomunicador exterior) reciben tensión de alimentación a través del módulo de voz.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	
- Sistema:	Cable plano, 10 polos
- Bus de 2 hilos:	a través de unidad de control o de alimentación adicional (24 V DC 300 mA)
Consumo de potencia	
- Máximo:	1 W
- Modo stand by:	200 mW
Conexiones	
- Bus de 2 hilos:	1 x borne de enchufe
- Alimentación adicional:	1 x borne de enchufe
- Sistema:	2 x regleta de enchufes
- Vídeo (analógico):	1 x regleta de enchufes
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Clase de protección:	IP54
