© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Actuador de conmutación IP



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 Carril DIN	5566 000	1		4010337112839

Características

- Apropiado para sistemas de intercomunicación IP.
- Actuador para la conmutación de la luz, la activación de un contacto de apertura de puerta en puertas secundarias y otras funciones a través de IP / red.
- Activación de un contacto de conmutación libre de potencial de 230 V/6 A a través de IP / red.
- El actuador de conmutación se puede controlar mediante las superficies de mando en la pantalla de los dispositivos de mando de pared y la aplicación "Gira DCS mobile".
- El actuador de conmutación puede utilizarse en cuatro modos de funcionamiento distintos:Temporizador (luz) / Contacto de apertura de puerta / Interruptor / Impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras ya instalados.
- Entrada binaria para la conmutación de funciones a través de un pulsador mecánico conectado.
- Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 s a 10 min, dependiendo de la función ajustada.

Datos técnicos

Alimentación de tensión adicional:	21 V a 31 V CC, p. ej. Alimentación eléctrica Gira (n.º ref. 1296 00 o 2570 00).
Conexión a la red:	RJ45
Contacto de relé:	6 A con 230 V CA, 2 A con 30 V CC libre de potencial
Potencia de conmutación - Lámpara incandescente: - LED:	 230 V CA / 6 A 230 V CA / 100 W
Entrada binaria:	NC/NO seleccionable
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +55 °C
Dimensiones:	2 TE

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Dimensiones

Unidades modulares (UM):	2