© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

**Módulo ciego System 106**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
| acero inoxidable | 5568 920 | 1 | | 4010337022862 |
| aluminio | 5568 926 | - | - | 4010337022855 |
| aluminio (anodizado) | 5568 916 | 1 | | 4010337137993 |
| blanco tráfico (pintado) | 5568 902 | 1 | | 4010337022848 |
| acero inoxidable V4A | 5568 914 | 1 | | 4010337092049 |
| Bronce (PVD) | 5568 921 | 1 | | 4010337100911 |
| negro mate (pintado) | 5568 925 | 1 | | 4010337100751 |

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.Adaptable individualmente mediante montaje modularEl sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.Materiales de alta calidadLos módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.Instalación sencilla y montaje por pasosEl sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja de montaje en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario. Posibilidades de rotulación individualesLos módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

---

**Características**

- Deja espacio para futuros usos y sirve de elemento constructivo para la realización de intercomunicadores exteriores que ocupen grandes superficies en el diseño del sistema.

---

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Conexiones | |
| - Sistema: | 2 x regleta de enchufes |
| Temperatura ambiente: | de -25 °C a +70 °C |
| Tipo de protección: | IP54 |

---

**Notes**

- Para una variante rotulable se debe seleccionar el módulo de información.

---