

Módulo de intercomunicación IP System 106



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
 acero inoxidable	5592 920	1		4010337112754
 aluminio (anodizado)	5592 916	1		4010337138136
 blanco tráfico (pintado)	5592 902	1		4010337112778
 Bronce (PVD)	5592 921	1		4010337112792
 negro mate (pintado)	5592 925	1		4010337112808

Características

- Apropriado para sistemas de intercomunicación IP.
- El módulo de intercomunicación IP permite una comunicación de audio de alta calidad entre el interior y el exterior con calidad HD con la función de manos libres dúplex integral.
- Dos micrófonos integrados y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una comunicación clara incluso con ruidos ambientales ruidosos, que se suprimen de forma efectiva mediante la función de cancelación activa del ruido (Active Noise Cancelling, ANC).
- La alimentación eléctrica se realiza a través de Power over Ethernet (PoE).
- Todos los demás módulos del System 106 del intercomunicador exterior reciben tensión a través del módulo de intercomunicación IP.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:	PoE a través de RJ45 Estándar PoE IEEE 802.3af-2003, Estándar PoE IEEE 802.3at-2009, Estándar PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Solo se pueden utilizar inyectores PoE con una potencia de salida máxima de 30 W.
Clase de protección:	III (SELV)

Consumo de potencia

- En estado de reposo:	1,75 W
- En estado de conversación de audio:	2,50 W
- En estado de conversación de vídeo:	2,76 W

Conexiones

- Alimentación de red y PoE:	RJ45(solo en combinación con el patch cable suministrado)
- Componentes de vídeo:	1 conexión del módulo de cámara1 conexión del módulo de llamada de pantalla
- Sistema:	2 x regleta de enchufes

Temperatura ambiente:	de -20 °C a +50 °C
-----------------------	--------------------

Dimensiones en mm:	An 106,5 × Al 106,5 × P 28,7
--------------------	------------------------------
