

Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0102 31	-	-	-	4010337102311

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- A condition que la livraison soit possible.
- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Étiquette vierge fournie.
