© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module potentiomètre électronique pour entrée de commande 1 – 10 V Fonction de commutation



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	0309 00	1/5	56,39	02	4010337309000

Caractéristiques

- Potentiomètre électronique avec fonction de commutation pour ballasts électroniques ou transfos Tronic avec entrée de commande 1 – 10 V.
- Une pression sur le bouton de commande met le ballast électronique en service ou hors service.
- La rotation règle la luminosité.
- Luminosité de base réglable.
- Protection contre les courts-circuits du contact de commutation par fusible fin intégré.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Interface 1 – 10 V	
- Tension de commande:	de 0,7 à 12 V
- Courant de commande:	max. 50 mA
Courant de commutation	
- Résistif:	6 A
Profondeur de montage:	32 mm
Température ambiante:	+5 °C à +25 °C

Etendue de la livraison

- Le fusible est compris dans la livraison.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.