

## Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription anthracite



| Spécification                                                                                            | Réf.    | UV.  | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|----|---------------|
|  1x                     | 1091 23 | 1/10 | 12,24          | 11 | 4010337084044 |
|  2x horizontal        | 1092 23 | 1/10 | 20,01          | 11 | 4010337084099 |
|  double vertical      | 1102 23 | 1/10 | 20,01          | 11 | 4010337089148 |
|  3x horizontal        | 1093 23 | 1/5  | 32,70          | 11 | 4010337084174 |
|  3x vertical          | 1103 23 | 1/5  | 32,70          | 11 | 4010337084211 |
|  4x horizontal        | 1094 23 | 1/5  | 49,27          | 11 | 4010337084259 |
|  4x vertical          | 1114 23 | 1/5  | 49,27          | 11 | 4010337084297 |
|  quintuple horizontal | 1095 23 | 1/5  | 70,57          | 11 | 4010337084372 |
|  quintuple vertical   | 1115 23 | 1/5  | 70,57          | 11 | 4010337084334 |

## Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

---

## Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-