© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Actionneur de commutation DCS**



| Spécification | | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rail DIN | 1289 00 | 1 | 155,74 | 18 | 4010337289005 |

**Caractéristiques**

- Actionneur de commutation pour l’allumage de la lumière, la commande d’un ouvre-porte sur des portes annexes ou d’autres fonctions via le bus de communication de porte Gira.
- Commande d’un contact de commutation libre de potentiel 230 V / 10 A via le bus 2 fils.
- L’actionneur de commutation peut être commandé via :les touches « Porte » et « Lumière » sur la station d’appartement,la touche d’appel sur la station de porte,la touche d’appel sur la station d’appartement.
- L'actionneur de commutation peut être exploité selon cinq modes de fonctionnement différents: commutation, minuterie/s, minuterie/min, impulsion et ouvre-porte.
- Fonction d'impulsion pour la commande des automates existants de cages d'escalier.
- Entrée binaire pour la commutation de fonctions via un bouton-poussoir mécanique raccordé.
- Temps de commutation réglable en continu de 1 à 10 s ou de 1 à 10 min selon la fonction sélectionnée.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Alimentation en tension: | via le bus 2 fils |
| Contact de relais libre de potentiel<br>- Au choix: | 2 A pour 30 V CC |
| Nombre de boutons-poussoirs d'appel pouvant être appris: | max. 16 |
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |

**Indications**

- L'actionneur de commutation est prévu pour le montage dans la distribution secondaire. Si cela n’est pas possible, utiliser un distributeur apparent courant.
- Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec plus de 30 participants.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Unités modulaires (UM): | 2 |