

Colonne d éclairage, hauteur 491 mm



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 anthracite (laqué)	1344 28	1	663,29	17	4010337344285
 teinte alu (laqué)	1344 26	1	720,22	17	4010337344261

Colonne d énergie Gira et colonnes d éclairage pour l extérieur, avec et sans éléments d éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

- L'élément d'éclairage est composé d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
- Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
- Le raccordement se fait via une borne à vis à 5 pôles pour des conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 4 mm².

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Dimensions	
- Socle:	I 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonne:	I 142 x H 491 x P 75 mm

Indications

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation à 1 cheville.
- Il est possible d'utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

Etendue de la livraison

- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
 - Les sources lumineuses ne peuvent pas être comprises dans la livraison.
-