© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Colonne d énergie Gira avec 3 unités vides hauteur 491 mm non équipé



Spécification		Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	anthracite (laqué)	1345 28	1	504,42	17	4010337345282
	teinte alu (laqué)	1345 26	1	539,60	17	4010337345268

Colonne d énergie Gira et colonnes d éclairage pour l extérieur, avec et sans éléments d éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

- Colonne d'énergie Gira à équiper en fonction des besoins.
- Les trois unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d'appareils du programme d'interrupteur Gira TX_44 ou du Gira System 55.

Caractéristiques techniques

Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé):	IP44
Dimensions	
- Socle:	l 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonne:	l 142 x H 491 x P 75 mm

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation à 1 cheville.

Etendue de la livraison

- Le cadre de finition 3x Gira TX_44 est compris dans la livraison.
- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
