© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Potentiomètre DALI



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2018 00	-	-	-	4010337023449

Caractéristiques

- Commutation et réglage de la luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
- Pour produire une tension DALI, une alimentation en tension DALI ou un potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré est nécessaire, le tout devant répondre aux spécifications DALI (DIN CEI 60926).
- La commande peut être effectuée en parallèle à partir de plusieurs points de commande. La communication s'effectue via Broadcast.
- Enregistrement d'une luminosité de base ou d'enclenchement.

Caractéristiques techniques

Consommation de courant:	max. 2 mA
Profondeur de montage:	32 mm
Connexion 1 fil:	4 mm² max.
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- Lors de la sélection de l'alimentation en tension DALI, tenir compte du nombre de participants DALI et du potentiomètre DALI (vaut toujours comme 1 participant).

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.