
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module d’interface de données USB pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2024 00	1/5	317,71	06	4010337072911

Caractéristiques

- Couplage du PC à des installations KNX.
- Adressage, programmation et diagnostic d’appareils KNX.
- Compatible avec les produits Data-Secure KNX.
- Téléchargement rapide des applications (support de Long Frame à partir de ETS5).
- Compatible avec ETS4, ETS5 (et plus).

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Raccordements	
- KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
- Prise USB:	Type B, version 2.0
Protocole de transfert:	USB 2.0 (également compatible avec USB 1.1 et USB 3.0)
Montage:	dans un boîtier selon DIN 49073
Profondeur de montage:	33 mm
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- Compatible avec le Gira HomeServer à partir de la version 4.9.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
