© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Alimentation en tension 160 mA avec bobine d’arrêt intégrée pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	2120 00	1	168,14	66	4010337023210

Alimentations en tension pour l alimentation d appareils KNX avec tension de bus.

Caractéristiques

- Sortie avec bobine d'arrêt intégrée pour l'alimentation des lignes de bus KNX.
- Sortie DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires.
- Répartition possible de courant nominal au choix sur les sorties.
- Bouton-poussoir de réinitialisation.
- Résistant aux courts-circuits.
- Résistant aux courts-circuits.
- Protégé contre la marche à vide.
- Convient au fonctionnement dans des installations avec alimentation électrique de secours.
- Contact de signalisation libre de potentiel pour message de fonctionnement et de diagnostic.
- Deux alimentations en tension de même type pour KNX peuvent être commutées directement en parallèle pour augmenter la puissance.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	
- AC:	AC 200 à 240 V, 50/60 Hz
- DC:	DC 240 à 250 V
Tension de sortie	
- Ligne KNX:	28 CC à 31 V SELV
- Sortie supplémentaire:	DC 30 V
Sortie de signalisation	
- Tension de commutation AC:	AC 12 à 230 V
- Tension de commutation DC:	DC 2 à 30 V
- Courant de commutation:	5 mA à 2 A
Raccordements	
- KNX:	Borne de raccordement et de dérivation
- Tension de réseau:	Bornes à vis

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

section de raccordement:	4 mm² max.
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Courant de sortie:	160 mA
Courant de court-circuit:	max. 1 A

Indications

- Montage sur rail DIN.
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM):	4
