© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Actionneur de store 8x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	2161 00	1	505,00	66	4010337059363

Actionneurs de store avec couplage de bus intégré, commande manuelle et affichage d état pour chaque sortie. Pour la commande de store, volets roulants, marquises, clapets d aération ou écrans similaires motorisés.

Caractéristiques

- Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
- Possibilité de commande directe de la position des lamelles.
- Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
- Temps de marche paramétrables séparément avec prolongation pour les déplacements en position finale supérieure.
- Commande centrale possible de toutes les sorties de store.
- Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles.
- Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
- Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
- Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
- Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
- Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
- Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lamelles.
- Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
- Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
- Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
- Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
- Pour tension de réseau 230 V CA (8 canaux) ou basse tension 12 à 48 V CC (4 canaux).
- Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
- Commande indépendante des sorties de store.
- Détection automatique du temps de marche de store pour entraînements 230 V CA avec interrupteurs de fin de course mécaniques.

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP256
Raccordements	
- KNX:	Borne de raccordement et de dérivation

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- Charge:	Bornes à vis
Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Tension de commutation AC:	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de commutation AC 230 V:	6 A/AC1
Tension de commutation DC:	DC 12 à 48 V
Puissance de commutation - 12/24 V CC: - DC 48 V:	 6 A 3 A
section de raccordement:	4 mm² max.

Indications

- Montage sur rail DIN.
- Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM):	8
