GIRA Fiche technique

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Luminaire d orientation LED 230 V~ blanc System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc chaud	2364 00	1	105,54	02	4010337121749

Caractéristiques

- Luminaire d'orientation LED pour usage privé et professionnel.
- La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres.
- La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
- Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
- On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée:	1,7 W/8,5 VA
Plage de luminosité:	3 à 100 %
Nombre de LED:	4
Température de couleur - blanche:	env. 5000 K
Profondeur de montage:	30 mm
Température ambiante:	De 0 °C à +40 °C

Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.