© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module de compensation LED



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2375 00	1/5	36,22	02	4010337031369

Caractéristiques

- Permet l'utilisation de lampes LED HT dimmables avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira.
- Empêche la lumière des lampes LED HT de persister en état arrêté, en présence de variateurs Tronic Gira ou de variateurs universels Gira qui fonctionnent en coupure de phase capacitive, et en présence d'interrupteurs avec un élément d'éclairage de jusqu'à 3 mA.
- Améliore le comportement de variation des lampes LED HT avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira qui fonctionnement avec coupure de phase capacitive.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipée:	max. 2 W
Température du boîtier:	Max. +65 °C (tc)
Longueur de câble:	env. 15 cm
Dimensions - L x H x P:	43 x 11,5 x 28,5 mm

Indications

- Utilisable également pour les variateurs disponibles sur place0305 00et2390 00.