© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Variateur universel LED System 3000 Mini



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2440 00	1/5	101,56	02	4010337031390

Caractéristiques

- Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
- Commande via postes secondaires.
- Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge (coupure de phase inductive ou capacitive).
- Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
- Enclenchement ménageant la lampe.
- Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- Luminosité minimale réglable.
- Protection électronique contre les courts-circuits.
- Protection électronique contre les températures excessives.
- Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 0,3 W
Puissance de raccordement à 25 °C	
- Lampes LED HT (coupure de phase inductive):	Type 3 jusqu’à 50 W
- Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):	Type 3 jusqu’à 100 W
- Tube fluorescent compact:	Type 3 jusqu’à 50 W
- Lampes à incandescence:	20 à 210 W
- Halogène HT:	20 à 210 W
- Transformateurs Tronic:	20 à 210 W
- Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive):	Type 20 jusqu’à 50 W
- Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):	Type 20 jusqu’à 100 W
- Transformateur bobiné:	20 à 210 VA
- Transfo bobiné avec LED BT:	Type 20 jusqu'à 50 VA

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Postes secondaires	
- Boutons-poussoirs non éclairés:	illimité
- Module poste secondaire à 2 fils:	illimité
- Module poste secondaire à 3 fils:	10
Longueur de câble	
- Poste secondaire:	100 m max.
- Charge:	100 m max.
Montage:	dans une boîte pour appareil selon DIN 49073 en combinaison avec une cache adaptée
section de raccordement	
- fil rigide:	4 mm² max.
- fil souple sans embout:	4 mm² max.
- fil souple avec embout:	2,5 mm² max.
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Dimensions:	Ø 48 H 19,5 mm

Indications

- En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement.
- En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo bobinés augmente à 50 W.
- Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut pas être sauvegardée au moyen d'un bouton-poussoir.
- L’adaptateur de montage mini-boîtier sert à l’installation dans des faux-plafonds5429 00.
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
