© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Clavier à code Gira Keyless In System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2605 70	1	314,48	10	4010337115441
 blanc satiné (laqué)	2605 72	1	325,96	10	4010337115458
 anthracite (laqué)	2605 73	1	325,96	10	4010337115427
 noir mat (laqué)	2605 74	1	325,96	10	4010337115465
 gris mat (laqué)	2605 76	1	325,96	10	4010337115434

Caractéristiques

- Montage dans un boîtier.
- Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira.
- Pour le fonctionnement autonome, utilisation des contacts de relais intégrés libres de potentiel pour actions de commutation, par ex. pour ouvre-porteavecAlimentation en tension(par ex. transformateur de sonnette courant).
- Mise en service par configuration directe sans PC ni logiciel de programmation.

Entrées et sorties

- Contact de commutation : Deux relais avec contacts inverseurs libres de potentiel de capacité de charge CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Deux raccordements pour alimentation.
- Clavier à code comme système de contrôle d'accès avec clavier capacitif et donc sans usure.
- Pas d'usure reconnaissable d'une combinaison chiffrée souvent utilisée.
- Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel de porte pour les immeubles à plusieurs appartements.
- Touche spéciale "C": Effacement d'une saisie incorrecte.
- Touche spéciale "clé": Ouverture directe de la porte après l'introduction du code correct.
- Touche spéciale "cloche": Sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands immeubles.
- Touche spéciale "F": Fonctions de commutation avec actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.
- Éclairage bleu homogène par LED des chiffres et caractères spéciaux la nuit.
- Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe en cas de perte du code PIN d'administrateur.
- Le clavier à code peut gérer jusqu'à 255 codes.
- Possibilité de codes avec jusqu'à 32 positions.
- Confirmation acoustique de l'actionnement d'une touche.
- Affichage d'état LED tricolore lors de la programmation et pendant l'utilisation.
- Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module de clavier. Circuit antisabotage avec

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Entrées et sorties

- Barrette de connexion câble de connexion pour système de communication de porte Gira.

Caractéristiques techniques

Indice de protection	
- System 55, System 70:	IP20
- TX_44:	IP44
Alimentation en tension	
- alimentation supplémentaire:	24 V CC ±5 %
- depuis le système de communication de porte:	26 V CC ± 2 V
Relais	
- Nombre:	2
- Contact:	1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
- Capacité de charge:	CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements	
- Câble de liaison de communication de porte:	1 x barrette de connexion
- Relais:	3 bornes vissées chacun
- alimentation supplémentaire:	2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiques:	jusqu'à 16 kV
Profondeur de montage:	35 mm
Température ambiante:	-20°C à +70°C

Indications

- La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
- La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications du clavier à code Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.
