© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Disjoncteur différentiel 30 mA**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 2664 01 | 1 | 167,90 | 03 | 4010337011897 |
|  blanc brillant | 2664 03 | 1 | 167,90 | 03 | 4010337011903 |
|  blanc satiné | 2664 27 | 1 | 167,90 | 03 | 4010337011910 |
|  anthracite | 2664 28 | 1 | 168,58 | 03 | 4010337011927 |
|  teinte alu (laqué) | 2664 26 | 1 | 170,28 | 03 | 4010337011934 |
|  noir mat (laqué) | 2664 005 | 1 | 170,28 | 03 | 4010337037064 |
|  gris mat (laqué) | 2664 015 | 1 | 170,28 | 03 | 4010337085232 |

**Caractéristiques**

- Le disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme la VDE 0664.
- Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Tension nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Courant nominal: | 16 A |
| Courant de fuite nominal: | 30 mA |
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | <br>1,5 mm² à 2,5 mm² |
| Température ambiante: | -25°C à +40°C |

---

**Indications**

- Domaines d'utilisation : Goulottes, en amont des prises ou dans la colonne d'énergie Gira.
- Montage dans un boîtier pour appareil profond.

---