© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Prise à disjoncteur différentiel 30 mA avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2677 01	1	182,45	03	4010337011941
blanc brillant	2677 03	1	182,45	03	4010337011958
blanc satiné	2677 27	1	182,45	03	4010337011965
anthracite	2677 28	1	185,25	03	4010337011972
teinte alu (laqué)	2677 26	1	186,96	03	4010337011989
noir mat (laqué)	2677 005	1	186,96	03	4010337037071

Caractéristiques

- La prise à disjoncteur différentiel est un dispositif de protection fixe avec un déclenchement à courant résiduel indépendant de la tension, conforme à la norme VDE 0664.
- Le principe de fonctionnement correspond à celui d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal:	16 A

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Courant de fuite nominal:	30 mA
Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante:	-25°C à +40°C

Indications

- Montage dans un boîtier pour appareil profond.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (RCD) dans une unité avec une prise peuvent également assurer la protection pour une prise voisine (sous un cache commun), DIN VDE 0100-530:2018-06.