

Bouton-poussoir à bascule 10 A 250 V~ avec zone d'inscription (partie supérieure de boîtier) Inverseur unipolaire

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3156 35	1/10	16,74	14	4010337124108

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP44

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Etendue de la livraison

- Symboles « lumière », « sonnette » et « porte » fournis.