

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)  
System 55**



| Spécification                                                                                                | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant      | 4170 01  | 1/5 | 70,16          | 02 | 4010337094708 |
|  blanc brillant           | 4170 03  | 1/5 | 70,16          | 02 | 4010337094722 |
|  blanc satiné             | 4170 27  | 1/5 | 70,16          | 02 | 4010337094746 |
|  anthracite               | 4170 28  | 1/5 | 72,54          | 02 | 4010337094753 |
|  teinte alu (laqué)       | 4170 26  | 1/5 | 76,13          | 02 | 4010337094739 |
|  noir mat (laqué)         | 4170 005 | 1/5 | 76,13          | 02 | 4010337094692 |
|  gris mat (laqué)         | 4170 015 | 1/5 | 76,13          | 02 | 4010337094715 |
|  acier inoxydable (laqué) | 4170 600 | 1/5 | 90,81          | 02 | 4010337094760 |

## Caractéristiques

- Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée.
- Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
- Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
- La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Puissance absorbée          |                                           |
| - Fonctionnement:           | 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA                 |
| - En attente:               | 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA                |
| Intensité lumineuse:        | 0,2 cd                                    |
| Profondeur de montage:      | 29 mm                                     |
| Température ambiante:       | De 0 °C à +40 °C                          |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible                        |
| section de raccordement     |                                           |
| - Pour les conducteurs de:  | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-