

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation System 55**



| Spécification                                                                                           | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4418 01  | 1/5 | 13,51          | 01 | 4010337094920 |
|  blanc brillant      | 4418 03  | 1/5 | 13,51          | 01 | 4010337094944 |
|  blanc satiné        | 4418 27  | 1/5 | 13,51          | 01 | 4010337094999 |
|  anthracite          | 4418 28  | 1/5 | 14,80          | 11 | 4010337095026 |
|  teinte alu          | 4418 26  | 1/5 | 19,47          | 11 | 4010337094982 |
|  noir mat            | 4418 005 | 1/5 | 19,47          | 11 | 4010337094913 |
|  gris mat            | 4418 015 | 1/5 | 19,47          | 11 | 4010337094937 |

## Caractéristiques

- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis.

## Caractéristiques techniques

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:                                                             | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs:                                                        | rigide et flexible                        |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de:                              | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Température ambiante<br>- protection renforcée contre les contacts<br>accidentels: | 0 °C à +45 °C                             |

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-