© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Tastsensor 4.95, 24 V 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	5052 003	1	99,44	02	4010337074946
 anthracite	5052 028	1	99,44	02	4010337074953

Caractéristiques

- Tastsensor 4.95 pour raccordement à des systèmes de commande 24 V
- Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium).
- Deux LED blanches d'état par bascule.
- Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000).

Caractéristiques techniques

mécanique	
- Tension nominale:	CA/CC 24 V SELV
- Intensité maximale admissible:	20 mA par bouton-poussoir
- Résistance de sortie:	880 Ω
LED	
- Tension nominale:	24 V CC SELV
- Consommation de courant:	env. 1 mA par LED
Capteur de température:	PT1000, classe B
Classe de protection:	III
Profondeur de montage:	16 mm
Température ambiante:	-5°C à +45°C

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
- Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
