

Module rapporté de commande BT System 3000 System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5368 70	1/5	136,86	02	4010337118152
 blanc satiné (laqué)	5368 72	1/5	144,58	02	4010337118169
 anthracite (laqué)	5368 73	1/5	144,58	02	4010337118138
 noir mat (laqué)	5368 74	1/5	144,58	02	4010337118176
 gris mat (laqué)	5368 76	1/5	144,58	02	4010337118145

Caractéristiques

- Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l'application Gira System 3000.
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Fonctions sur le module rapporté

- Commande d'écrans et d'éclairage.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
- Luminosité d'enclenchement de l'éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.

Fonctions avec l'application Gira System 3000

- Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
- Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
- Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
- Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.
- Programmation de jusqu'à 40 moments de commutation individuels.
- À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
- Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
- Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
- Temps astronomique réglable grâce à la détermination de la position.
- Les moments de commutation peuvent être réglés.
- Décalage du temps astronomique réglable.
- Les valeurs du temps astronomique sont actuelles 01/26.
- Fonction aléatoire.
- Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.

Caractéristiques techniques

Précision de marche - par mois:	± 10 s
Réserve de marche:	env. 4 h
Fréquence radio:	de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d'émission:	max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission:	type 10 m
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- La connexion à l'application Gira System  3000 actualisera l'heure.
-