© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Unité de commande radio eNet 1 – 10 V 1x Mini



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5421 00	1/5	152,08	42	4010337774174

Caractéristiques

- L'unité de commande radio eNet permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires avec une interface 1 - 10 V.
- Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
- Exploitation d'ambiances.
- Affichage des participants 1 - 10 V via des LED.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 0,5 W
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Courant de commande:	max. 50 mA
Courant de commutation	
- Charge résistive:	6 A
- Tubes fluorescents:	3 AX
Puissance de raccordement	
- Charge résistive:	1380 W
- Charge capacitive:	690 VA (560 µF)
section de raccordement:	4 mm² max.
Fréquence radio:	de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):	env. 100 m
Dimensions:	Ø 53 H 28

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Indications

- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
