© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Actionneur à commutation/impulsion radio eNet 1x Mini 1x Mini, libre de potentiel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5424 00	1/5	110,73	42	4010337774211

Caractéristiques

- L'actionneur à commutation/impulsion radiofréquence eNet permet la commutation d'éclairages.
- Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Exploitation d'ambiances.
- Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 0,5 W
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Puissance de commutation AC 230 V:	16 A/AC1
Puissance de raccordement	
- Lampes à incandescence:	2300 W
- Halogène HT:	2000 W
- Transformateur bobiné:	1000 VA
- Transformateur électronique:	1500 W
- tubes fluorescents non compensés:	920 VA
- Lampes LED:	type 500 W
- Tube fluorescent compact:	type 500 W
- Charge capacitive:	690 VA (560 µF)
section de raccordement:	4 mm² max.
Fréquence radio:	de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):	env. 100 m
Dimensions:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

Indications

- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
