© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Actionneur variateur radio eNet 1x 20 – 500 W/VA



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	5430 00	1	168,75	42	4010337774259

Caractéristiques

- L'actionneur variateur radio eNet reçoit des télégrammes du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données avec des ordres de commutation et de variation de différentes charges électriques.
- Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
- Enclenchement ménageant la lampe.
- Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
- Exploitation d'ambiances.
- Affichage d'état par LED.
- Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
- Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
- Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Réglable avec le serveur eNet :

- Luminosité maximale.
- Procédé de variation.
- Vitesse de variation.
- Délai de temporisation.
- Temporisation à la mise en service ou hors service.
- Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
- Avertissement de mise hors service.
- Allumage/extinction permanents.
- Fonction hôtel.
- Régulation d'éclairage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipée:	max. 4 W
En attente:	max. 0,3 W
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Puissance de raccordement	
- Lampes à incandescence:	20 à 500 W
- Halogène HT:	20 à 500 W
- Transformateur bobiné:	20 à 500 VA
- Transfo bobiné avec LED BT:	20 à 100 VA
- Transformateur électronique:	20 à 500 W
- Transformateur électronique avec LED BT:	Type 20 jusqu'à 100 W
- Lampes LED:	Type 3 jusqu'à 100 W
- Tube fluorescent compact:	Type 3 jusqu'à 100 W
section de raccordement:	4 mm² max.
Longueur de la ligne de données:	max. 3 m

Indications

- Il est nécessaire d'installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM):	2
