© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Tastsensor 2 3x 24 V libre de potentiel avec zone d inscription**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  transparent / blanc brillant | 2003 100 | 1 | 108,67 | 02 | 4010337047971 |
|  acier inoxydable | 2003 600 | 1 | 125,82 | 02 | 4010337020363 |

**Caractéristiques**

Tastsensor 2 pour un raccordement aux systèmes de commande 24 V

- Trois bascules avec chacune deux LED rouges pour l’affichage d’état.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Rétroéclairage.
- Raccordement de six boutons-poussoirs, six LED et le rétroéclairage via le bloc de raccordement sur la face arrière.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Tension nominale par bouton-poussoir: | CA/CC 24 V SELV |
| Capacité de charge par bouton-poussoir: | max. 20 mA |
| Tension nominale par LED: | 24 V CC SELV |
| Capacité de charge par LED: | 1 mA |
| Raccordement: | 2 x bloc de raccordement à 9 pôles |
| section de raccordement: | 0,4 à 0,8 mm monofil |
| Profondeur de montage: | 25 mm |
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Indications**

- Convient uniquement pour circuits électriques SELV.
- À raccorder aussi en éclairable.
- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

---

**Etendue de la livraison**

- Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

---