

Actionneur de store 4x CC 24 V avec commande manuelle pour KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	2154 00	1	298,00	26	4010337082248

Actionneurs de store avec couplage de bus intégré, commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie. Pour la commande de store, volets roulants, marquises, clapets d'aération ou écrans similaires motorisés.

Caractéristiques

- Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
- Possibilité de commande directe de la position des lames.
- Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
- Temps de marche paramétrables séparément avec prolongation pour les déplacements en position finale supérieure.
- Commande centrale possible de toutes les sorties de store.
- Confirmation de la position des rideaux ou des lames.
- Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
- Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
- Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
- Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
- Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
- Fonction de protection contre le soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lames.
- Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
- Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
- Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
- Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
- Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandées manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
- Pour basse tension 12 à 48 V CC.
- Commande indépendante des quatre sorties de store.

Caractéristiques techniques

KNX moyen: TP256

Raccordements

- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis

Tension nominale: DC 12 à 48 V

Tension de commutation DC: DC 12 à 48 V

Puissance de commutation
- 12/24 V CC: 6 A
- DC 48 V: 3 A

section de raccordement: 4 mm² max.

Indications

- Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison

- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4
