

Radio RDS encastrée System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2284 01	1	136,57	03	4010337889199
 blanc brillant	2284 03	1	136,57	03	4010337889212
 teinte alu	2284 26	1	136,57	03	4010337889236
 en optique verre noir	2284 05	1	136,57	03	4010337889229

Caractéristiques

- Radio FM avec affichage RDS pour montage encastré.
- Le module radio est abrité de manière compacte dans un module encastré et peut ainsi être installé dans un boîtier unique.
- Le haut-parleur peut être installé en combinaison avec le module radio ou également séparément dans un boîtier pour appareil. Il est possible de raccorder deux haut-parleurs au module radio.
- La radio détecte automatiquement les haut-parleurs raccordés et commute automatiquement entre fonctionnement mono et stéréo.
- A la réception d'un signal RDS correspondant, l'écran du module de commande affiche le nom de la station, la fréquence d'émission et l'heure.
- La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant.
- La radio RDS encastrée dispose de deux emplacements de mémoire, sur chacun desquels une station peut être mémorisée et appelée simplement en actionnant une touche.
- L'entrée de poste secondaire permet par ex. d'allumer la radio en même temps que l'éclairage d'ambiance avec un interrupteur d'éclairage ou un détecteur de mouvement.
- L'entrée AUX stéréo de la radio permet l'alimentation de la radio avec des sources audio externes, par. ex. un lecteur MP3. Le raccordement de la source audio externe requiert en supplément un module Cinch audio, qui se branche sur les bornes AUX du module radio.
- Le module station d'accueil se raccorde directement à l'entrée AUX stéréo pour la reproduction musicale.
- En mode Sleep, la radio s'éteint automatiquement 30 minutes après l'enclenchement.

Caractéristiques techniques

Plage de fréquence: de 87,50 à 107,90 MHz

Tension nominale: AC 230 V

Raccordement: Bornes à vis

Profondeur de montage: 32 mm

section de raccordement

- Raccordement secteur: 2,5mm²

- Raccordement haut-parleur/AUX: 1,5mm²

Température ambiante: -5°C à +50°C

Indications

- En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous une cache commune, il peut se produire des interférences.
