

Sensotec LED sans télécommande



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2378 01	1	237,56	02	4010337014522
 blanc brillant	2378 03	1	237,56	02	4010337014539
 blanc satiné	2378 27	1	237,56	02	4010337014553
 anthracite	2378 28	1	241,92	02	4010337014560
 teinte alu	2378 26	1	244,82	02	4010337014546
 noir mat	2378 005	1	244,82	02	4010337037729

La saisie utilise l'effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d'équiper des toilettes d'un seul Sensotec qui couvrira l'ensemble.

Caractéristiques

- La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue.
 - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.).
 - Les cadres métalliques influencent la zone de détection.
 - Extension de la zone de détection par des postes secondaires.
 - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir.
 - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
 - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage).
 - La sensibilité de la détection lointaine est réglable.
 - Montage dans un boîtier pour appareil profond.
 - Satisfait aux exigences de la directive VDI/VDE 6008 feuille 3.
- Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.

- Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante.
- Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l'éclairage d'ambiance.
- Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	230/240 V~ CA
Fréquence du réseau:	50/60 Hz
Température ambiante:	0°C à 50°C
Hauteur de montage:	1,10 m
Zone de détection avant	
- Zone proche:	env. 5 cm
- Zone lointaine:	env. 6 m
Portée de chaque côté	
- Zone lointaine:	env. 2 m
Luminosité:	10 à 1000 lx
Délai de temporisation:	1 s à 60 min
Raccordement par borniers à vis	
- Fil rigide:	de 1,5 à 2,5 mm ²
- fil souple avec embout:	de 1,5 à 2,5 mm ²
Puissance de raccordement	
- Lampes à incandescence:	400 W
- Halogène HT:	400 W
- Transformateur électronique:	400 W
- Lampes LED:	100 W
Profondeur de montage:	33 mm

Indications

- Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions.
-