© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Module thermostat d ambiance 24 V~ avec contact NO, disjoncteur et témoin lumineux



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2473 00	1/5	81,38	02	4010337104391

Caractéristiques

- Commande de servomoteurs électrothermiques pour 24 V~.
- Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
- Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
- Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale.
- Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale.
- Capteur de température interne.
- Fonction de protection contre le gel.
- Détection de chute de température (appel de la température de protection contre le gel lors de l'ouverture de la fenêtre).
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
- Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	24 V CA SELV, (± 10%), 50/60 Hz
En attente:	<0,1 W
Puissance de raccordement:	max. 24 W
Nombre de servomoteurs:	1 à 5servomoteur thermique 24 V~ Référence Gira : 2179 00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant d’enclenchement, 3 entraînements max. !
Montage:	dans un boîtier selon DIN 49073
Longueur de ligne des entrées:	100 m max.
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.