



Utilisation de l'interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3126 00	1/10/100	14,65	01	4010337039020
 sans griffes de fixation	3836 00	1/10	14,65	01	4010337038962

Caractéristiques

- Contrairement aux interrupteurs à bascule, les bascules des interrupteurs-poussoirs reviennent toujours à leur position initiale après chaque actionnement.
- La position uniforme des bascules qui en résulte permet de donner une apparence ordonnée et de qualité à l'installation électrique.
- L'esthétique est considérablement améliorée, surtout en cas de combinaisons multiples, par exemple avec plusieurs interrupteurs dans un même cadre.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3126 00:	32 mm
- 3836 00:	23 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale	
- LED/ CFLi:	100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
