
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Utilisation de l’interrupteur-poussoir 10 AX 250 V CA Interrupteur inverseur 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3128 00	1/10	36,23	01	4010337039075
 sans griffes de fixation	3838 00	1	36,23	01	4010337064411

Caractéristiques

- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- La position uniforme des bascules qui en résulte permet de donner une apparence ordonnée et de qualité à l’installation électrique.
- L’esthétique est considérablement améliorée, surtout en cas de combinaisons multiples, par exemple avec plusieurs interrupteurs dans un même cadre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:	2,5mm²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.