# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc brillant | 4418 70 | 1/5 | 14,15 | 01 | 4010337117841 |
|  blanc satiné (laqué) | 4418 72 | 1/5 | 19,50 | 11 | 4010337117858 |
|  anthracite (laqué) | 4418 73 | 1/5 | 19,50 | 11 | 4010337117827 |
|  noir mat (laqué) | 4418 74 | 1/5 | 19,50 | 11 | 4010337117865 |
|  gris mat (laqué) | 4418 76 | 1/5 | 19,50 | 11 | 4010337117834 |

**Caractéristiques**

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | 1,5 mm² à 2,5 mm² |
| Température ambiante<br>- protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C |

---

**Indications**

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

---